

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/11 mm kod ISO uchwytu: A25R SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
śruby mocujące	269028 8
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A25R SDUCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
$\varnothing$ chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET11	260347 SET11