

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 32/11 mm kod ISO uchwytu: A32S SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 40 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 24
wkręt płytki podporowej	269013 4
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
kod ISO uchwytu	A32S SDUCR/L11
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
Długość wysięgu $L_1$	130 mm
wielk. płytki	11 mm
$\varnothing$ chwytu	32 mm
długość całkowita L	250 mm

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Śruby do płytki podporowej	269202
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
płytki podporowa	269010
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
śruby mocujące Typ 24	269028 24