

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 40/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/11 mm kod ISO uchwytu: A40T SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 49 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	160 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	49 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
wielk. płytki	11 mm
wkręt płytki podporowej	269013 4
śruby mocujące	269028 24
kod ISO uchwytu	A40T SDUCR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
$\varnothing$ chwytu	40 mm
długość całkowita L	300 mm

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	39 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269202
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
płytki podporowa	269010
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 24	269028 24
śruby mocujące Typ 8	269028 8
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4