

Garant**TNMG 160404, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia