

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251417 25/16 |
| GTIN | 4045197656940 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 5 |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | TN.. 1604.. |
| Dźwigienka | 259015 9 |
| Przesunięcie osi L_3 | 17 mm |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 3 |
| płytko podporowa | 259031 34 |
| wielk. płytki | 16 mm |
| kod ISO uchwytu | A25R PTFNR/L 16 |
| śrubado dźwigni | 259018 6 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} . | 32 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 24 mm |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| \varnothing chwytu D_s | 25 mm |
| norma | DIN 8024 |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| śrubado dźwigni Typ 6 | 259018 6 |
| Dźwigienka Typ 9 | 259015 9 |
| zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3 | 259047 3 |
| Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm | 674242 2,5 |
| zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5 | 259044 5 |
| płytki podporowe Typ 34 | 259031 34 |
| Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |