

HOLEX®
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, typ: SET11

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Klasa artykułu	29W

Opis

Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym SET11 kod ISO uchwyty: A25R SDUCR/L11

kod ISO uchwyty: A16Q SDUCR/L11

kod ISO uchwyty: A20R SDUCR/L11

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 27 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269420
przesunięcie osi	16 mm
przesunięcie osi	18,5 mm
przesunięcie osi	13,6 mm
kod ISO uchwyty	A25R SDUCR/L11
kod ISO uchwyty	A16Q SDUCR/L11

kod ISO uchwyty	A20R SDUCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	27 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita	180 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
wysokość mocowania H	18 mm
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	23 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
----------------------------------------------	--------