

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	32 mm
zatrask. kołk.	259049 2
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
wielk. płytki	22 mm
płytko podporowa	259031 33
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
łapki zaciskowej	259038 13
pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 2204..
Zestawy śrub,	259023 2
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 3232 P22
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 13	259038 13
zatrask. kołk. Typ 2	259049 2
płytki podporowa Typ 33	259031 33
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500