



## Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, typ: SET07



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Klasa artykułu	29W

### Opis

Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym SET07 kod ISO uchwytu: A0810H SDUCR/L07

kod ISO uchwytu: A1012K SDUCR/L07

kod ISO uchwytu: A1216M SDUCR/L07

pasująca wymienna płytką skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 12 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 18 mm

### Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	15,5 mm
przesunięcie osi	11 mm
przesunięcie osi	9 mm
przesunięcie osi	6,5 mm

szerokość szyjki	8 mm
szerokość szyjki	12 mm
szerokość szyjki	10 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A0810H SDUCR/L07
kod ISO uchwytu	A1012K SDUCR/L07
kod ISO uchwytu	A1216M SDUCR/L07
śruby mocujące	269413
długość całkowita	125 mm
długość całkowita	150 mm
długość całkowita	100 mm
wysokość mocowania H	9 mm
wysokość mocowania H	11 mm
wysokość mocowania H	15 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	22,5 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	27,5 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	40,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
--	--------