

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10K SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
Długość wysięgu L_1	40 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$	13,5 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
kod ISO uchwytu	A10K SDUCR/L07
\emptyset chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7