

**HOLEX®**
**Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, typ: SET11**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Klasa artykułu	29W

**Opis**

Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym SET11 kod ISO uchwytu: A16Q SDUCR/L11

kod ISO uchwytu: A25R SDUCR/L11

kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11

pasująca wymienna płytką skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 27 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269420
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	27 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L11
kod ISO uchwytu	A25R SDUCR/L11
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11

pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 11T3..
przesunięcie osi	16 mm
przesunięcie osi	13,6 mm
przesunięcie osi	18,5 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	180 mm
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	18 mm
wysokość mocowania H	23 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
--	--------