

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	TN.. 1604..
zatrask. kołk.	259049 6
Zestawy śrub,	259023 2
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2525M16
Wielkość chwytu	25 mm
łapki zaciskowej	259038 14
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 32
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość całkowita L	150 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

plytka podporowa Typ 32	259031 32
Zestaw śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 14	259038 14
zatrask. kołk. Typ 6	259049 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500