

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDUCR/L07
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Długość wysięgu L_1	50 mm
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7