

Garant GRIDLINE

**Półka wysuwana z oczkami, 200 kg, 56×24G, prześwit roboczy: 150mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 998281 150    |
| GTIN             | 4067263111719 |
| Klasa artykułu   | 91R           |

**Opis****Wykonanie:**

Półka wysuwana z **pełnym wysuwem**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 150 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z przodu i z tyłu z oczkami do mocowania np. pasów ściągających. Z indywidualną blokadą wysuwu szuflad, obsługiwaną jedną ręką.

**Pasuje do:**

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

**w dostawie::**

Półka wysuwana w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych i oczek.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

**wskazówka:**

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

**Opis techniczny**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Zakres zastosowania               | Wyposażenie pojemników |
| prześwit roboczy                  | 150 mm                 |
| Szerokość użytkowa w G            | 56                     |
| Blokada wysuwu jednej szuflady    | obsługa jednoręczna    |
| Liczba uszek                      | 8                      |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 56×24                  |

## Karta danych

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Głębokość użytkowa w G                 | 24                               |
| Nośność szuflad/szufladopólek          | 200 kg                           |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 %                            |
| Regulacja wysokości co                 | 25                               |
| Wybór kolorów                          | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Atrybut nazwy produktu                 | 56×24G                           |
| szerokość użytkowa                     | 1400 mm                          |
| głębokość użytkowa                     | 600 mm                           |
| Rodzaj produktu                        | Półka wysuwana                   |