

**Oprawki HOLEX Pro, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi tnącej.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).

Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	11 mm
norma	norma zakładowa
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2020K11
długość główki L ₁	20,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętaki dynamometryczne Typ TX15	659950 TX15