



## Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 7



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338425 7      |
| GTIN             | 4067263109754 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

### Opis

#### Wykonanie:

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

- **Wersja długa lub bardzo długa.**
- **Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.**
- **Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.**
- **Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.**

#### Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

#### wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

### Opis techniczny

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| przedłużka $L_2$                                      | 60 mm  |
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 371     | M9     |
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376 | M12    |
| przedłużka $K_2$                                      | 8 mm   |
| przedłużka $L_3$                                      | 130 mm |
| Przedłużka $\varnothing D_3$                          | 10 mm  |

dla Ø chwytu gwintu d<sub>2</sub>

9 mm

Rodzaj produktu

Przedłużka