

**Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 13L****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338425 13L    |
| GTIN             | 4067263109884 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

**Opis****Wykonanie:**

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

- **Wersja długa lub bardzo długa.**
- **Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.**
- **Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.**
- **Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.**

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| przedłużka $K_2$                                      | 14,5 mm   |
| przedłużka $L_3$                                      | 330 mm    |
| Przedłużka $\varnothing D_3$                          | 18 mm     |
| przedłużka $L_2$                                      | 100 mm    |
| dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$                 | 18 mm     |
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376 | M22 – M24 |

Rodzaj produktu

Przedłużka