

Garant**Uchwyty termoskurczowe, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308559 8
GTIN	4067263110057
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**

Z zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302416. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354400.

Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø zewn. D	27 mm
adapter	PSC 32 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

Karta danych

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe