

**Garant****Uchwyty termoskurczowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 32 krótkie, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308559 12
GTIN	4067263110071
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**

Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużka do opravek termokurczliwych nr 302410 – 302416. Przyrządy do opravek termokurczliwych nr 354210 – 354400.

Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	75 mm
Ø zewn. D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
Otwór kanalika chłodziącego	zamykane
adapter	PSC 32 krótkie

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe