

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/22mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Zestawy śrub,	259023 2
wielk. płytki	22 mm
długość główki L ₁	36 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
płytki podporowa	259031 33
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 3232 P22
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 2204..
Wielkość chwytu	32 mm
zatrask. kołk.	259049 2
łapki zaciskowej	259038 13
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
plytka podporowa Typ 33	259031 33
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
łapka zaciskowa Typ 13	259038 13
zatrask. kołk. Typ 2	259049 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500