

HOLEX**Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338435 4
GTIN	4067263110316
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznym albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

przedłużka L ₂	60 mm
dla Ø chwytu gwintu d ₂	6 mm
dla nominalnej Ø gwintu d ₁ DIN 371	M4,5 – M6
przedłużka K ₂	5,5 mm
dla nominalnej Ø gwintu d ₁ DIN 374/376	M8
Ø przedłużki D ₄	12,1 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$	7 mm
dla długości mocowania l_1	26 mm
dla czworokąta K_1	4,9 mm
przedłużka L_3	130 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Przedłużka