

**HOLEX****Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338435 12L
GTIN	4067263110484
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennech do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznym albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$	16 mm
Przedłużka $\varnothing D_3$	16 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376	M20
dla długości mocowania $l_1$	41 mm
$\varnothing$ przedłużki $D_4$	22 mm
dla czworokąta $K_1$	12 mm

przedłużka L <sub>2</sub>	90 mm
przedłużka L <sub>3</sub>	330 mm
przedłużka K <sub>2</sub>	12 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Przedłużka