

**HOLEX****Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338435 11
GTIN	4067263110453
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznym albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

przedłużka L <sub>3</sub>	200 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu d <sub>1</sub> DIN 374/376	M18
przedłużka K <sub>2</sub>	11 mm
dla $\varnothing$ chwytu gwintu d <sub>2</sub>	14 mm
$\varnothing$ przedłużki D <sub>4</sub>	22 mm
dla długości mocowania l <sub>1</sub>	40 mm

przedłużka L <sub>2</sub>	90 mm
Przedłużka Ø D <sub>3</sub>	14 mm
dla czworokąta K <sub>1</sub>	11 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Przedłużka