



Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338435 13
GTIN	4067263110491
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznym albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376	M22 – M24
przedłużka L_2	100 mm
przedłużka L_3	200 mm
Przedłużka $\varnothing D_3$	18 mm
dla długości mocowania l_1	43 mm
\varnothing przedłużki D_4	26 mm

przedłużka K ₂	14,5 mm
dla czworokąta K ₁	14,5 mm
dla Ø chwytu gwintu d ₂	18 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Przedłużka