

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6440, oznaczenie typu W29: 50-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 100504

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	50-000
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 100504
Gatunek	BK6440
typ	ST900
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Rodzaj produktu

Wiercenie