

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303406 12
GTIN	4067263110248
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm (od Ø 6).**
- **Wielk. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Zbliżone do E-DIN 69882-8, kształt G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrządy do oprawek termokurczliwych 354210–354400.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	BT 30 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Karta danych

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty termoskurczowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303406-12>