

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK62, oznaczenie typu W29: 34-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236780 34-010
GTIN	4047109058996
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Gatunek	BK62
typ	żeliwo szare (sferoidalne)
Materiał ostrza 	HM

Rodzaj produktu

Wiercenie