

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK62, oznaczenie typu W29: 42-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236780 42-010
GTIN	4047109059252
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	42-010
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
Gatunek	BK62
typ	żeliwo szare (sferoidalne)
Materiał ostrza 	HM

Rodzaj produktu

Wiercenie