

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 227158 GG |
| GTIN | 4960664026456 |
| Klasa artykułu | 25A |

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładne 90° do $a_p = 4$ mm.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Gatunek | PR1810 |
| promień naroża | 0,2 mm |
| typ | GG |
| posuw f_z na ząb | 0,09–0,16 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 070302 ER-JT |
| Gatunek | PR1810 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 180 m/min | K |
| maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |
| przyłącze | nadaje się | | |