

Garant**Uchwyty płytek skrawających Y Vario plus Eco, lewe, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274541 3
GTIN	4067263112457
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do obcinania wałków o maksymalnej średnicy 90 mm.

Pasuje do:

Uchwyty Vario plus Eco nr 274531; 274501; 274502.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	45 mm
możliwość wcinania osiowego	nie
Śruby mocujące	279815 9
Seria	Vario Plus Eco
Szerokość skrawania W	3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	273656–273749

długość całkowita L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
-----------------------	----------