

Garant**Uchwyty podstawowe Vario Plus Eco, prawe, Typ uchwyty trzpieniowego: PSC63****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	105 mm
typ uchwyty chwytu	PSC63
uchwyt zaciskowy	279928 7
śruba zaciskowa	279815 24
L_1	83 mm
f_2	15 mm
h_2	23 mm
Śruba montażowa	279815 9
h_1	19 mm

Karta danych

L ₂	35 mm
f ₁	7 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
h ₃	54 mm
Seria	Vario Plus Eco
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/274530-PSC63>