



#Zaciski simturn AX z systemem mocowania ME D = 8 mm, Ø Dg6: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270536 25
GTIN	2050002078444
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki załedwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zalety:

Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Opis techniczny

Nakrętka złączkowa	279715 3
L ₁	110 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/270536-25>