

Garant

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® Grot SLIM z pełną izolacją VDE, szerokość ostrza b: 3,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662902 3,5
GTIN	4067263113393
Klasa artykułu	61F

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene®** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Z **grotem SLIM** = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (**Ø izolacji = Ø grotu**)

Każdy z wkrętałów jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpeli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Opis techniczny

długość całkowita	195 mm
długość grotu	100 mm
grubość ostrza a	0,6 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

