

Garant**Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622492 8 |
| GTIN | 4067263116417 |
| Klasa artykułu | 61C |

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt i grot **z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpeli wodnej. **Zastosowanie:** Do prac pod napięciem do 1000 V.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| długość całkowita | 236 mm |
| długość grotu | 125 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucze nasadowe 6-kątne |