

**Garant****Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622492 10
GTIN	4067263116431
Klasa artykułu	61C

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt i grot z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpeli wodnej. **Zastosowanie:** Do prac pod napięciem do 1000 V.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

**Opis techniczny**

długość całkowita	236 mm
długość grotu	125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucze nasadowe 6-kątne