

Uchwyty podstawowe Vario plus Eco, lewe, Typ uchwyty trzpieniowego: PSC63



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274531 PSC63 |
| GTIN | 4067263112228 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-----------|
| wymiar A długości wysięgu | 105 mm |
| typ uchwyty chwytu | PSC63 |
| h_2 | 23 mm |
| L_2 | 35 mm |
| f_1 | 7 mm |
| L_1 | 83 mm |
| h_1 | 19 mm |
| f_2 | 15 mm |
| śruba zaciskowa | 279815 24 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| uchwyt zaciskowy | 279928 7 |
| Śruba montażowa | 279815 9 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| h ₃ | 54 mm |
| Seria | Vario Plus Eco |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |

Akcesoria

| | |
|--------------------------|-----------|
| śruba zaciskowa, Typ: 24 | 279815 24 |
| śruba zaciskowa, Typ: 9 | 279815 9 |
| uchwyt zaciskowy, Typ: 7 | 279928 7 |