

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK2730, oznaczenie typu W29: 10-200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,08 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	10-200
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Gatunek	BK2730
typ	INOX

Materiał ostrza

HM