



Akumulatorowa wkrętarka kątowa, typ: CLBA653



Dane zamówienia

Numer katalogowy	071142 CLBA653
GTIN	697099373209
Klasa artykułu	03S

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowe narzędzia montażowe Cleco® CellClutch™ są inteligentne, a jednocześnie łatwe w stosowaniu i umożliwiają programowanie na linii montażowej z klasyczną funkcją zliczania. Precyzja i powtarzalność o wartości CMK > 1,67 (przy tolerancji $\pm 10\%$ zgodnie z ISO 5393).

- **Możliwość łatwego zaprogramowania: Programuj prędkości obrotowe i wieloetapowe procesy przykręcania, aby uniknąć błędów i poprawić produktywność.**
- **Sprawdzone złącze Cleco: Zapewnia niezawodność i wysoką trwałość w linii produkcyjnej.**
- **Kontrolka stanu: Barwne wskazanie statusu operacji dokręcania i liczby serii.**
- **Wielokolorowe diody LED: Lampa robocza z dodatkową sygnalizacją stanu „OK/NOK” dla użytkownika, która jednocześnie oświetla obrabiany element.**
- **Możliwość zaprogramowania metod dokręcania: Eliminacja uszkodzenia gwintu i błędów podczas wkręcania z możliwością programowania prędkości obrotowej i strategii obróbki.**
- **Jedna podstawka na baterie.**

w dostawie::

Wersja bez nasadek kluczy nasadowych, bez akumulatorów i bez ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073827 wielk. MB18; 073816 wielk. MB18 oraz nr 073840. Do ustawienia momentu obrotowego konieczny jest przyrząd nastawczy, który jest dostępny pod numerem 654381.

Opis techniczny

zakres momentu obrotowego	16 - 65 Nm
---------------------------	------------

Karta danych

Masa bez akumulatorów	1,93 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	12 - 115 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka