

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK2730, oznaczenie typu W29: 50-200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237080 50-200
GTIN	4047109101067
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 100504

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,2 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	50-200
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 100504
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Gatunek	BK2730
typ	INOX

Materiał ostrza

HM