

**Garant****Końcówka wrzeciona Ø 9,75 – 320 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Część zamienna:**

śruba do płytek skrawających nr 219830.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. D<sub>1</sub>: 63 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 81 mm

długość wysięgu A: 91 mm

**Opis techniczny**

złącze	SK40
Ø zewn. D <sub>1</sub>	63 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	81 mm
długość wysięgu A	91 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

**Akcesoria**

System do wytaczania precyzyjnego  $\varnothing$  9,75-164 mm złącze  
SK40

---

237541 SK40