

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251706 20/16 |
| GTIN | 4045197651013 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. |
| śruba do płytki podporowej | 259025 3 |
| Wielkość chwytu | 20 mm |
| kod ISO uchwytu | MVJNR/L 2020K16 |
| wielk. płytki | 16 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 25 mm |
| śruba do łapki zaciskowej | 259021 1 |
| łapki zaciskowej | 259038 2 |
| długość główki L ₁ | 32 mm |
| płytki podporowa | 259031 39 |
| długość całkowita L | 125 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |

Karta danych

| | |
|-----------------|------------------------------|
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| śruba do łapki zaciskowej Typ 1 | 259021 1 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| śruba do płytki podporowej Typ 3 | 259025 3 |
| łapka zaciskowa Typ 2 | 259038 2 |
| płytki podporowa Typ 39 | 259031 39 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |