

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 34-030****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236930 34-030
GTIN	4047109179301
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-030
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464

Gatunek	BK8425
typ	ST900
Materiał ostrza 	HM