

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, lewe, Wielkość płytki: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274139 12
GTIN	4067263118572
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1204
płytki podporowa	269005 10
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
t _{maks.}	70 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Szable do wykrawania

