

Garant
Końcówka wrzeciona Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: BT40

Dane zamówienia

Numer katalogowy	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Klasa artykułu	29W

Opis
Wykonanie:

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu **CC..0602...**

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. D₁: 55 mm

Długość użyteczna L₁: 63 mm

długość wysięgu A: 90 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D ₁	55 mm
złącze	BT40
Długość użyteczna L ₁	63 mm
długość wysięgu A	90 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Aksesoria

System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 30,1 mm
złącze BT40

237581 BT40

System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 88,1 mm
złącze BT40

237586 BT40