

Stacja do przemywania oczu do montażu na ścianie/stole, Typ: 714**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984151 714
GTIN	4251138221270
Klasa artykułu	97S

Opis**Wykonanie:**

Stacje do przemywania oczu do stosowania w pomieszczeniach z wysokowydajnymi głowicami prysznicowymi zapewniają ograniczony, równomierny strumień wody. Ze zintegrowanym automatycznym regulatorem ilości zapewniającym prawidłową wysokość strumienia niezależnie od ciśnienia wody oraz ze zintegrowanym zaworem zaporowo-zwrotnym do ochrony sieci wodociągowej. Gumowe mufy wokół głowicy prysznicowej chronią osobę szukającą pomocy przed urazami spowodowanymi uderzeniem. Osłony przeciwkurzowe otwierają się samoczynnie po aktywacji stacji do przemywania oczu ciśnieniem wody. Duże otwory w głowicach prysznicowych zapobiegają stagnacji wody, a tym samym osadzaniu kamienia. z 2 głowicami prysznicowymi, odgiętymi o 45°

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Opis techniczny

Ciśnienie przepływu	2,5 - 5 bar
Ciśnienie przepływu	36,26 - 72,52 psi
sytuacja montażowa	montowany na ścianie

sytuacja montażowa	montaż na stole
wydajność przepływu	14 l/min
głębokość	65 mm
masa	0,95 kg
wysokość	310 mm
działanie	Środek do przemywania oczu
działanie	Stacja do mycia rąk
szerokość	145 mm
Gwint przyłącza BSP	1/2 IG cal
Rodzaj produktu	Środek do przemywania oczu