



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M18BLDDRC5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070210 M18BLDDRC5
------------------	-------------------

GTIN	
------	--

Klasa artykułu	03L
----------------	-----

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z **układem nadzoru ogni** i **wskaźnikiem stanu naładowania**. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność. **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC** z blokadą wrzeczona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa).

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
--	----------------------

masa	1,8 kg
------	--------

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 15 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	52 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
typowe zastosowanie	Strong
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
oznaczenie producenta	M18 BLDDRC-502C
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	5 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka