

Mitutoyo

Zestaw suwmiarek cyfrowych z systemem AOS, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412633 10
GTIN	
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem

- **System pomiaru bezwzględnego, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20 000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

w dostawie::

3 x suwmiarka nr 412632 rozm. 150. Zestaw składający się z 10x nr 412632, rozm.150.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
z głębokościomierzem	tak
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
czas pracy	20000 h
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	procedura indukcji elektromagnetycznej
Technika pomiarowa	cyfrowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021010 10X200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021000 10X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120