

Zestaw suwmiarek cyfrowych TESA-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	405523 3
GTIN	4067263132806
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników. Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami. Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej. Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 3× nr 412759, rozm.150.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,01 mm

Karta danych

Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
automatyczne wyłączenie	tak
długość szczęk	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby	tak
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
układ Stand-by	tak
z głębokościomierzem	tak
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
czas pracy	12000 godziny
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
wymiar głębokości	Ø 1,6
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/405523-3>