



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth®, Zakres pomiarowy: 20-25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

granica błędu	0,004 mm
zakres pomiarowy	20 - 25 mm
Liczba dołączonych baterii	1
wymiar a	0,5 mm
odczyt	0,001 mm
standardowa głębokość pomiaru	66 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
głębokość pomiaru z przedłużką	216 mm
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Interfejs Bluetooth®
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428761-20-25>