

**Podnośnik przyssawkowy Al, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086200 1
GTIN	4010122600015
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

Podnośnik przyssawkowy Veribor® z solidnego aluminium i trwałych, podciśnieniowych krążków gumowych. Pałkowy uchwyt umożliwia szybką i wydajną obsługę jednoręczną.

Zastosowanie:

Do podnoszenia wszystkich materiałów o gładkiej, odtłuszczonej i gazoszczelnej powierzchni.

wskazówka:

Podczas składowania należy zwolnić dźwigienki przyssawek, aby zapobiec ich trwałej deformacji.

Opis techniczny

Nośność maksymalna	30 kg
Ø głowicy ssącej	120 mm
Rodzaj produktu	Wkretaki płaskie