

**Garant****SOGX 060305, HB630, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Klasa artykułu	21E

**Opis****Pasuje do:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Zalecenie:**Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.  
posuw f: 0,05–0,16 mm/obr.**Opis techniczny**

typ	UNI
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305
Gatunek	HB630
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05–0,16 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		